

# AGILA

2477DIK075R07-Ø31-35

EAN 4031582325898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 3 km/h	55 kg
Statiskā kravnēsība	110 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	103 mm

## RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	80 mm
Grozāms savienojums	160 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	31 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	35 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

# AGILA

2477DIK075R07-Ø31-35

EAN 4031582325898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

