INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# GALEA

5077PJH125P60-90x70

EAN 4031582367904



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●●○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Galea |
| Tip | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 163 mm |
| Greutate totală | 0,57 kg |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Poliamidă |
| FormăFurcă | Închis |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Offset | 40 mm |
| Interferență pivotantă | 205 mm |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 30 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 90 mm |
| Lățimea plăcii | 70 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 60 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 70 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 50 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 55 mm |
| Diametru orificiu placă | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5077PJH125P60-90x70

EAN 4031582367904

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH