

# AGILA

2477DIK150R05-28 M8/19

EAN 4031582301946  
Numărul de comandă 00030775



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                                  |
| Tip de carcasă                    | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 188 mm                                 |
| Lățime totală                     | 60 mm                                  |
| Greutate totală                   | 1,744 kg                               |

## ROATĂ

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Material pentru corp                    | Tablă de oțel              |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile cu con     |
| Roată                                   | Pasivat în albastru        |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 150 mm                     |
| Benză de rulare                         | 32 mm                      |
| Lățimea corpului                        | 32 mm                      |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A              |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă             | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Culoare                | Pasivat în albastru  |
| Offset                 | 36 mm                |
| Raza de pivotare       | 131 mm               |
| Interferență pivotantă | 262 mm               |
| Diametru cupolă        | 60 mm                |

## RACORD

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tip ajustare                        | Tijă solidă, rotundă |
| Diametru Șurub                      | 28 mm                |
| Lungime Șurub                       | 45 mm                |
| Poziția filetului Șurub             | 19 mm                |
| Cantitate orificii de montare Șurub | 2                    |

# AGILA

2477DIK150R05-28 M8/19

EAN 4031582301946

Numărul de comandă 00030775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

