产品信息

PURETECH

PIO075x25-Ø8

EAN 4031582356632



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	60 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	120 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.1 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	26.5 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH