

MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Mono
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	30 kg
Capacidade de carga estática	60 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	72 mm
Peso geral	0,54 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	18 mm
Dureza do Piso (A)	85 Shore A

SUPORTE

Material	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Cinza claro (RAL7035)
Offset	25 mm
Raio giratório	52,2 mm
Interferência giratória	104,4 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

