INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ICS

5328UAX125P51 INOX 7001

EAN 4031582310313



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	ICS
Tip	Rola fixă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	166 mm
Lățime totală	52 mm
Greutate totală	0,76 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
FormăFurcă	Subțire
Culoare	Gri argintiu (RAL7001)
Diametru cupolă	52 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Protecție integrată a filetului
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	95 mm
Lățimea plăcii	70 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	50 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	75 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

Premiul pentru Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328UAX125P51 INOX 7001


EAN 4031582310313

Numărul de comandă 00030788

Desene ale produsului







Premiul pentru Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH