

# ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566

Numer zamówienia 00039980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
-----------------	-------

Hałas ruchowy	●●●○○
---------------	-------

Odejście	●●●○○
----------	-------

Odporność na korozję	●●●○○
----------------------	-------

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Alpha stainless
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	205 kg
Nierdzewne	✓
Nośność statyczne	410 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	240 mm
Waga całkowita	2,874 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna, nie brudzący śladów
Łożysko	Łożysko walcowe, Nierdzewne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

## OBUDOWA

Materiał	Nierdzewne, ciężka
Kształt Widelec	Poszerzane
Łożysko obrotowe	Dwa wyściگی kulkowe
Wysięg	55 mm
Promień działania koła	155 mm
Zasięg działania koła	310 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566

Numer zamówienia 00039980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

