

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision, amorti
Couleur Roue	Blanc naturel
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	36 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8.4 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps	36 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech silent
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	500 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.3 kg

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Numéro de commande 00033627
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

