

## КАРРА

9680TOP125P63 CL67

EAN 4031582315301

Номер на поръчката 00801673



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта                    | Карра                         |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело              |
| Стандартен                         | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 840 kg                        |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 700 kg                        |
| Статичен Товароносимост            | 1400 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -30 °C                        |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                         |
| Обща височина                      | 170 mm                        |
| Обща ширина                        | 110 mm                        |
| Общо тегло                         | 3,619 kg                      |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид, тежък                   |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер             |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Цвят на Колело        | Естествено бяло                   |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                            |
| Ширина на Резба       | 50 mm                             |
| Ширина на тялото      | 50 mm                             |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                      |

## ВИЛКА

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал                    | Чугун или ковано желязо, тежко                    |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                    |
| Изместване                  | 48 mm                                             |
| Радиус на завъртане         | 112,5 mm                                          |
| Интерференция при завъртане | 225 mm                                            |
| Диаметър на купол           | 111 mm                                            |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 135 mm            |
| Ширина на плаката                         | 110 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

