

BASETECH

POO125X40-Ø12 WHITE

EAN 4031582410365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	40 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44,4 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Basetech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	200 kg
Грузоподъемность статическая	400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,177 kg

BASETECH

POO125X40-Ø12 WHITE

EAN 4031582410365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

