

## KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946

Número de encomenda 00828520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ○ ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Kappa load                                                 |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio |
| Padrão                            | EN12533 - Rodízios de Alta Carga                           |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 1200 kg                                                    |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 1000 kg                                                    |
| Capacidade de carga estática      | 2000 kg                                                    |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C                                                     |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                                      |
| Altura total                      | 245 mm                                                     |
| Largura geral                     | 116 mm                                                     |
| Peso geral                        | 5,309 kg                                                   |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada                |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda       |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo                       | Aparafusado com porca            |
| Cor da Roda                | Branco natural                   |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 200 mm                           |
| Largura do Piso            | 50 mm                            |
| Largura do corpo           | 50 mm                            |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                       |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | Ferro fundido ou forjado, pesado |
| Em Forma de Garfo       | Amplio, Reforçado                |
| Rolamento giratório     | Rolamento axial de esferas       |
| Cor                     | Passivada a azul                 |
| Offset                  | 59 mm                            |
| Raio giratório          | 160 mm                           |
| Interferência giratória | 320 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 111 mm                           |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 135 mm                      |
| Largura da placa                      | 110 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# KAPPA LOAD

9652TOP200P63 CL67

EAN 4031582314946

Número de encomenda 00828520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

