

MONO

A020PJ050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Mono
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	30 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	60 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	72 mm
Celková hmotnost	0,54 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Chrom
Vyosení	25 mm
Poloměr otáčení	52,2 mm
Průměr otáčení	104,4 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	18 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	10 mm

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

