

# ALPHA STAINLESS

8477UOD080P30-11

EAN 4031582377187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	108 mm
Pes total	0,837 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## SUPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	44,5 mm
Sterferencia de giro	242 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UOD080P30-11

EAN 4031582377187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

8477UOD080P30- $\phi$ 11

