

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268

Номер заказа 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	30 kg
Грузоподъемность статическая	60 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	49 mm
Общая ширина	38 mm
Общий вес	0,026 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Черный графит (RAL9011)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	42 mm
Ширина Протектор	6 mm
Ширина тела	6 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

КРОНШТЕЙН

Материал	Полипропилен
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Офсет (Смещение)	16 mm
Радиус поворота	39 mm
Поворотное соединение	78 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	8 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268

Номер заказа 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

