INFORMAÇÕES DO PRODUTO

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	25 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	50 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	28 mm
Largura geral	20 mm
Peso geral	0,02 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Angular
Cor	Passivada a azul
Diâmetro do dome	20 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	25 mm
Largura do Piso	13 mm
Largura do corpo	13 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	40 mm
Largura da placa	17 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	30 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	30 mm
Diâmetro do furo da placa	4,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Número de encomenda 00021131

Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH