

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	134 °C
Celková hmotnost	0,08 kg

KOLO

Materiál středu	Termoplastické syntetické materiály, Tepelná odolnost
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Černá
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	27 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdość Běhoun (D)	80 Shore D

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Objednáací číslo 00039930
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

