INFORMACE O PRODUKTU

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Termoplastické syntetické materiály, Tepelná odolnost
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Černá
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro Šroub	8 mm
Délka náboje	27 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (D)	80 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●○○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	134 °C
Celková hmotnost	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Objednací číslo 00039930

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH