

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Номер на поръчката 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○○○○○

Шум от движение ○○○○○

Привличане ○○○○○

Устойчив на корозия ○○○○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 630 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 200 mm

Обща ширина 141 mm

Общо тегло 13,953 kg

КОЛЕЛО

Лагер Необорудван център

Диаметър 150 mm

Ширина на Резба 40 mm

Ширина на тялото 40 mm

ВИЛКА

Изместване 35 mm

Радиус на завъртане 115 mm

Интерференция при завъртане 230 mm

Диаметър на купол 130 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката 145 mm

Ширина на плаката 145 mm

Дължина на отвора на плаката (максимална) 120 mm

Ширина на отвора на плаката (максимална) 120 mm

Диаметър на отвора на плаката 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Номер на поръчката 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

