

# LINEA

594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000

EAN 4031582378290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea
Tip	Rola pivotantă cu blocare combinată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	130 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	260 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	143 mm
Lățime totală	82 mm
Greutate totală	1,01 kg
Certificare	Testat și monitorizat de către TÜV Süd

## FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Culoare	Alb gri (RAL9002)
Offset	40 mm
Raza de pivotare	129 mm
Interferență pivotantă	258 mm
Diametru cupolă	52 mm

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injctat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Benză de rulare	20 mm
Roată	Gri ardezie (RAL7015)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	20 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

## RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	11 mm

Designer  
DeutscherPremiul  
Interzumproduct  
design  
awardPremiul  
pentru  
Design IF

# LINEA




594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000

EAN 4031582378290

Numărul de comandă 00771208  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



product  
design  
award

Premiul  
pentru  
Design IF