

# INTEGRAL TWIN

2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W

EAN 4031582341812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral twin                                                  |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
| Norme                           | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital                           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 125 kg                                                         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 125 kg                                                         |
| Conducteur d'électricité        | Oui                                                            |
| Inoxydable                      | Non                                                            |
| Capacité de charge statique     | 375 kg                                                         |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                                                         |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                                          |
| Hauteur                         | 129 mm                                                         |
| Largeur totale                  | 63 mm                                                          |
| Poids                           | 1,07 kg                                                        |
| Certification                   | Testé et contrôle par Tüv Süd                                  |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne           |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Gris clair (RAL7035)            |
| Déport                  | 31 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 85 mm                           |
| Diamètre d'encombrement | 170 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 61,5 mm                         |

## ROUE

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, étanche        |
| Couleur de la roue       | Gris clair (RAL7035)                            |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                                  |
| Diamètre                 | 100 mm                                          |
| Largeur du bandage       | 15 mm                                           |
| Largeur du corps de roue | 15 mm                                           |
| Dureté du bandage (A)    | 91 Shore A                                      |
| Dureté du bandage (D)    | 40 Shore D                                      |

## FIXATION

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation            | Tige courte pour roulette à blocage centralisé                                            |
| Diamètre du trou central    | 32 mm                                                                                     |
| Longueur de la vis          | 51 mm                                                                                     |
| Position de la tige filetée | 7 mm                                                                                      |
| Nombre de trous de fixation | 4                                                                                         |
| Note                        | Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. |



German  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W

EAN 4031582341812

Numéro de commande 00063387  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

