

AGILA

2471PJO125R05-28

EAN 4031582301380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Richtingslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	163 mm
Totaal gewicht	1,077 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	41 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	45 mm

AGILA

2471PJO125R05-28

EAN 4031582301380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

