

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila stainless
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.32 kg

CHAPE

Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Material spring	revêtement lamellaire au zinc hautement résistant à la corrosion
Material brake pedal	zamak moulé sous pression chromé
Diamètre du dôme	43 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

RACCORD

Longueur de la platine	60 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Diamètre des trous de la platine	6.3 mm

