

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Pes total	0,93 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	El Zinc die-cast
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	35,5 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	75 Shore A

