

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Numero d'ordine 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	400 mm
Larghezza battistrada	80 mm
Asse diametro del foro	40 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Larghezza corpo	80 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	3000 kg
Portata a 6 km/h	2500 kg
Portata statica	5000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	23,598 kg

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Numero d'ordine 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

