

# NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	8.673 kg

## 轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	法兰轮
直径	250 mm
胎面宽度	75 mm
轴孔直径	80 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
圆孔直径	112 mm
固定件孔直径	15 mm
适用于	otlet

## 固定件

螺栓安装孔数量	4
---------	---

## 技术图纸

