

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	68 mm
Àmplia general	46 mm
Pes total	0,098 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	13,9 mm

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	67 mm
Sterferencia de giro	134 mm
Dome Dictel	23 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

