PRODUCTINFORMATIE

BASETECH

POO100x36-Ø12

EAN 4031582418989



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●●
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,11 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO100x36-Ø12

EAN 4031582418989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH