

## STYLEA

5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Stylea                 |
| Type                         | Zwenkwiel met wielrem  |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 50 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | Nee                    |
| Roestvrij                    | Nee                    |
| Statisch Draagvermogen       | 100 kg                 |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                  |
| Totale hoogte                | 68 mm                  |
| Totale breedte               | 46 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,1 kg                 |

## VORK

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide        |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend  |
| Zwenk radius               | 67 mm            |
| Uitzwenking                | 134 mm           |
| Diameter koepel            | 23 mm            |

## WIEL

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide               |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern   |
| Lager              | Glijlager met tussenbus |
| As                 | Genageld                |
| Afdekkapjes        | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter           | 65 mm                   |
| Breedte Loopvlak   | 13,9 mm                 |

## BEVESTIGING

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging          | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 10 mm                         |

# STYLEA

5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

