PRODUCTINFORMATIE

# STYLEA

5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●●○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Stylea |
| Type | Zwenkwiel met wielrem |
| Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 50 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 100 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 68 mm |
| Totale breedte | 46 mm |
| Totaal gewicht | 0,1 kg |

## VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Stift, zwenkend |
| Zwenk radius | 67 mm |
| Uitzwenking | 134 mm |
| Diameter koepel | 23 mm |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager met tussenbus |
| As | Genageld |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 65 mm |
| Breedte Loopvlak | 13,9 mm |

## BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA


5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH