

NOVATECH

ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582329544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread profile	convexe
Tread hardness	souple
Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Gris trafic A (RAL7042)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	550 kg
Capacité de charge à 6 km/h	440 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,2 kg

NOVATECH


ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582329544

Numéro de commande 00835312
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

ITP 160x50-Ø23-H160-soft cv

EAN 4031582329544

Numéro de commande 00835312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.