

COMPACTA

1430PJ1032P60-38x32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compacta
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	70 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	140 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	42,5 mm
Общая ширина	26 mm
Общий вес	0,05 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Одна гонка мячей
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	11 mm
Радиус поворота	27 mm
Поворотное соединение	54 mm
Диаметр купола	26,5 mm
Диаметр резьбы	0 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	32 mm
Ширина Протектор	15 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	38 mm
Ширина пластины	32 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	24 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	30 mm
Диаметр отверстия пластины	4,2 mm
Длина Стержень	15 mm

COMПАСТА

1430PJ1032P60-38x32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

