ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

BASETECH

POO125x40-Ø12

EAN 4031582418996

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Basetech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	200 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,18 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO125x40-Ø12

EAN 4031582418996

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH