

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Numero d'ordine 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ○ ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Puretech

Tipo di alloggiamento Ruota

Standard EN12532 - Attrezzature di trasporto

Portata a 4 km/h 100 kg

Portata statica 200 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -20 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 60 °C

Peso complessivo 0,471 kg

RUOTA

Materiale del corpo Polipropilene

Materiale del battistrada Gomma piena, nera

Cuscinetto Cuscinetto a rulli

Parafili Senza parafili

Diametro 125 mm

Larghezza battistrada 37 mm

Asse diametro del foro 12 mm

Lunghezza mozzo 48 mm

Durezza del Battistrada (A) 85 Shore A

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Numero d'ordine 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

