



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	120 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	120 mm
Totale breedte	82 mm
Totaal gewicht	0,93 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	32 mm
Zwenk radius	108 mm
Uitzwenking	216 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vaste Stift, rond
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	40 mm

