INFORMAZIONI DI PRODOTTO

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech air
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	150 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	150 kg
Peso complessivo	1,04 kg

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Pneumatico, profilo scolpito
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	260 mm
Larghezza battistrada	85 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	74 mm
Durezza del Battistrada (A)	55 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numero d'ordine 00031045

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH