

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea light
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	90 kg
Conducteur d'électricité	Oui
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	180 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	75,5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,15 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Gris argenté (RAL7001)
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide, conducteur d'électricité
Bandage	Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127

Numéro de commande 00770565
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

