

## KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557

Номер заказа 00863069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ● ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Kappa load                                     |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры     |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 2400 kg                                        |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 2000 kg                                        |
| Грузоподъемность статическая       | 4000 kg                                        |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                          |
| Общая высота                       | 355 mm                                         |
| Общая ширина                       | 140 mm                                         |
| Общий вес                          | 21,52 kg                                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Чугун                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005)          |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 300 mm                           |
| Ширина Протектор        | 80 mm                            |
| Ширина тела             | 80 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Материал              | Чугун или кованный чугун, тяжелый                      |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                                     |
| Поворотный узел       | Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками |
| Цвет                  | Цинковое железо (прозрачное)                           |
| Офсет (Смещение)      | 76 mm                                                  |
| Радиус поворота       | 230 mm                                                 |
| Поворотное соединение | 460 mm                                                 |
|                       | ✓                                                      |
| Диаметр купола        | 140 mm                                                 |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 175 mm                 |
| Ширина пластины                          | 140 mm                 |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 105 mm                 |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 140 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 15 mm                  |

# КАРРА LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557

Номер заказа 00863069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

