

# AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982

Número de comanda 00036677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 75 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 150 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 100 mm

Àmplia general 43 mm

Pes total 0,226 kg

## RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Roda de color Verd de plata (RAL7001)

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 75 mm

Banda de rodadura ample 25 mm

Corporació ample 25 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

## SUPORT

Material Inoxidable, mitjà

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Inoxidable

Desplaçament 24 mm

Scio de giro 61,5 mm

Sterferencia de giro 123 mm

Dome Dictel 43 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 11 mm

Col·lecció Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

# AGILA STAINLESS

7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982  
Número de comanda 00036677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

