

# AGILA

2470UAP125R05-28 M8/19

EAN 4031582301175

Numéro de commande 00029542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	163 mm
Largeur totale	60 mm
Poids global	1,059 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Zingué bleu
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	103,5 mm
Diamètre d'encombrement	207 mm
Diamètre du dôme	60 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	45 mm
Position du filetage de l'Œil	19 mm
Quantité de trous de montage Œil	2

# AGILA

2470UAP125R05-28 M8/19

EAN 4031582301175

Numéro de commande 00029542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

