

# DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produktā

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ●   |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Duratech silent                 |
| Korpusa tips                         | Ritenis                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvēsība pie 4 km/h                 | 160 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā krāvēsība                   | 320 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais svars                       | 0,4 kg                          |

## RITENIS

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Damping, hibrīda materiāls |
| Protektora materiāls   | Poliamīds                  |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli         |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga         |
| Diametrs               | 100 mm                     |
| Protektora platums     | 36 mm                      |
| Ass atveres diametrs   | 12 mm                      |
| Rumbas garums          | 44 mm                      |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                |

# DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

