



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

#### PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

#### OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta                         |
| Tip                            | Okretanje Tocak              |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 800 kg                       |
| Nosivost na 6 km/h             | 640 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajuci                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 1600 kg                      |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                        |
| Sveukupna visina               | 290 mm                       |
| Ukupna širina                  | 96 mm                        |
| Ukupna težina                  | 4.39 kg                      |

#### KUCISTE

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, veoma težak                 |
| oblik viljusk     | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj     | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci |
| Boja              | plavo cinkovano                           |
| ofset             | 55 mm                                     |
| okretni radijus   | 180 mm                                    |
| Otpor okretanju   | 360 mm                                    |
| Prečnik kupole    | 96 mm                                     |

#### TOCAK

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Tread profile              | konveksan                    |
| Tread hardness             | mekan                        |
| Materijal za telo          | Aluminijum                   |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno          |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj     |
| osovina                    | Završena sa navrtkom         |
| Boja Tocak                 | Saobraćajna siva A (RAL7042) |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                 |
| Prečnik                    | 250 mm                       |
| Širina omotac              | 50 mm                        |
| Širina tela                | 50 mm                        |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A                  |

#### PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA

4680ITP250P63 soft cv

EAN 4031582337532

Broj porudžbine 00837830  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

