

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numéro de commande 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
	souple
Bandage	Pneumatique, profil pavé
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	260 mm
Largeur du bandage	85 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	1,04 kg

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Numéro de commande 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

