

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Номер на поръчката 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Lumina |
| Тип корпус | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен | EN12528 – мебелни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 88 mm |
| Обща ширина | 65 mm |
| Общо тегло | 0,295 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос | Навлязъл |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 75 mm |
| Ширина на Резба | 10 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Корпус на две КолелоВилкакупол |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Изместване | 30 mm |
| Радиус на завъртане | 106 mm |
| Интерференция при завъртане | 212 mm |
| Диаметър на купол | 45 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Тип на фитинга | Сляп отвор за фитинг В10 |
| Диаметър на отворите Болт | 11 mm |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Номер на поръчката 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

