

NOVATECH


RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Numero d'ordine 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	800 kg
Portata a 6 km/h	640 kg
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	1,156 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Non definito
Materiale del battistrada	Polipropilene, morbido
Diametro	85 mm
Larghezza battistrada	90 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D
Diametro cuscinetto a sfere	47 mm
Larghezza cuscinetto a sfere	14 mm

NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Numero d'ordine 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

