

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības trokšnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Krāvesība pie 3 km/h	280 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	280 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	82 mm
Kopējais platums	70 mm
Kopējais svars	0,7 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	36 mm
Pagrieziena rādiuss	61 mm
Grozāms savienojums	122 mm
Kupola diametrs	70 mm

RITENIS

Gūtnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	50 mm
Protektora platums	25 mm
Korpasa platums	25 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	73 mm
Plāksnes platums	73 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres diametrs	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Pasūtījuma numurs 00062068
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

