

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Supratech
Emisja CO ₂ (zakres 3)	0.99
Typ	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,24 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	36,5 mm
Twardość Bieżnia (A)	85 Shore A

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Numer zamówienia 10010291
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

