

## GALEA

5070PJP125P60-90x70

EAN 4031582308846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Galea                     |
| Tip                            | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                    |
| Električni provod              | no                        |
| nerdjajući                     | no                        |
| Statički Nosivost              | 200 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                     |
| Sveukupna visina               | 163 mm                    |
| Ukupna težina                  | 0.42 kg                   |

## KUCISTE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materijal kućišta | poliamid  |
| oblik viljuska    | Zatvoreno |
| okretni lezaj     | Dve lopte |
| ofset             | 40 mm     |
| okretni radijus   | 102.5 mm  |
| Otpor okretanju   | 205 mm    |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen             |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 30 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 90 mm             |
| Širina ploče                     | 70 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 60 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 70 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 50 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 55 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 8 mm              |

# GALEA

5070JP125P60-90x70

EAN 4031582308846

Broj porudžbine 00071816  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

