

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Objednáací číslo 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role ● ● ● ○ ○

Hluk pohybu ● ● ○ ○ ○

Úbytek ● ● ● ● ●

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	134 °C
Celková hmotnost	0,084 kg

KOLO

Materiál těla	Termoplastické syntetické materiály, Tepelná odolnost
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kolo	Černá
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	27 mm
Šířka těla	25 mm
Tvrdost Běhoun (D)	80 Shore D

UCHYCENÍ

Nerezové ✓

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Objednací číslo 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

