

# DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Objednávací číslo 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	134 °C
Celková hmotnost	0,084 kg

## KOLO

Materiál středu	Termoplastické syntetické materiály, Tepelná odolnost
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Černá
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	27 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (D)	80 Shore D

# DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Objednáací číslo 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

