

# ZETA REVERSE

468BUAC160P63

EAN 4031582396447  
订单号 00860879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|            |                  |
|------------|------------------|
| 产品名称       | Zeta reverse     |
| 外壳类型       | 带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 |
| 标准         | EN12532 - 运输器械   |
| 4 公里/小时的载重 | 350 kg           |
| 6 公里/小时的载重 | 280 kg           |
| 静态载重       | 700 kg           |
| 温度范围（最低）   | -30 ° C          |
| 温度范围（最大）   | 80 ° C           |
| 总高         | 200 mm           |
| 总宽度        | 96 mm            |
| 总重量        | 3.286 kg         |

## 轮子

|         |            |
|---------|------------|
| 轮体材料    | 聚酰胺        |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑     |
| 轴承      | 精密滚珠轴承，不锈钢 |
| 轴       | 用螺母拧紧      |
| 轮子颜色    | 天然白色       |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置    |
| 直径      | 160 mm     |
| 胎面宽度    | 40 mm      |
| 轮体宽度    | 40 mm      |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A     |
| 胎面硬度（D） | 42 岸 D     |

## 支架

|      |                 |
|------|-----------------|
| 材料   | 钢板，非常重          |
| 支架形状 | 宽，加强的           |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 颜色   | 蓝色钝化            |
| 偏移量  | 55 mm           |
| 转向干涉 | 360 mm          |
| 圆顶直径 | 96 mm           |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 137 mm |
| 上板宽       | 105 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

# ZETA REVERSE

468BUAC160P63

EAN 4031582396447  
订单号 00860879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

